

**Etau parallèle, Largeur mors: 175mm****Données de commande**

N° commande	967260 175
GTIN	4045197694294
Classe d'article	92H

**Description****Exécution:**

**Entièrement en acier forgé – incassables.**

**Ouverture vers l'avant.** Mors de serrage fraisés, à surface trempée. Grande profondeur de serrage. Vis puissante à filetage trapézoïdal.

Vis et glissières de guidage protégées contre la poussière.

Guidage réglable; large face de dressage trempée.

**Livraison:**

Matériel de fixation inclus pour montage sur établi.

**Accessoire(s):**

Mors de serrage pour tubes 967285.

Base pivotante 967280, étrier de serrage 96 7290.

**Remarque(s):**

Dispositif de déplacement vertical correspondant, voir code art. 967550.

**Description technique**

Sens d'ouverture	ouverture vers l'avant
Capacité de serrage	225 mm
Poids	24 kg
Matière	Acier forgé

Mors de serrage 967285 pour tubes avec Ø ext.	1 – 5 pouce
Type de produit	Étau parallèle

---

## Accessoires

Support pour étaux	967330
Paire mors de serrage pour tubes Pour étaux réf. 175	967285 175
Base pivotante seule Pour étaux réf. 175	967280 175
Support pour étaux, bambou Taille 300X250	967328 300X250
Dispositif de déplacement vertical pour étau 967260 Pour étaux réf. 175	967550 175