

**Etau parallèle, Largeur mors: 100mm****Données de commande**

N° commande	967260 100
GTIN	4045197694263
Classe d'article	92H

Description**Exécution:**

Entièrement en acier forgé – incassables.

Ouverture vers l'avant. Mors de serrage fraisés, à surface trempée. Grande profondeur de serrage. Vis puissante à filetage trapézoïdal.

Vis et glissières de guidage protégées contre la poussière.

Guidage réglable; large face de dressage trempée.

Livraison:

Matériel de fixation inclus pour montage sur établi.

Accessoire(s):

Mors de serrage pour tubes 967285.

Base pivotante 967280, étrier de serrage 96 7290.

Remarque(s):

Dispositif de déplacement vertical correspondant, voir code art. 967550.

Description technique

Mors de serrage 967285 pour tubes avec Ø ext.	3/8 – 2.1/2 pouce
Matière	Acier forgé
Sens d'ouverture	ouverture vers l'avant
Capacité de serrage	125 mm

Poids	6 kg
Largeur mors	100 mm
Type de produit	Étau parallèle

Accessoires

Base pivotante seule Pour étaux réf. 100	967280 100
Paire de mors d'étau en alliage léger avec ressorts de préhension Largeur des mors 100 mm	967711 100
Paire de mors d'étau magnétiques aluminium, lisses, standard Largeur des mors 100 mm	967721 100
Paire mors de serrage pour tubes Pour étaux réf. 100	967285 100
Support pour étaux	967330
Support pour étaux, bambou Taille 300X250	967328 300X250
Paire de mors d'étau magnétiques caoutchouc, lisses Largeur des mors 100 mm	967727 100
Paire de mors d'étau magnétiques aluminium, prisme Largeur des mors 100 mm	967723 100
Paire de mors d'étau magnétiques feutre, lisses Largeur des mors 100 mm	967726 100
Etrier de serrage, seul Pour étaux réf. 100	967290 100
Paire de mors d'étau magnétiques polyuréthane, striés Largeur des mors 100 mm	967728 100
Paire de mors d'étau magnétiques aluminium, profilé Largeur des mors 100 mm	967722 100
Paire de mors d'étau magnétiques polyuréthane, prisme Largeur des mors 100 mm	967729 100
Paire de mors d'étau magnétiques alu. / revêtement fibres, lisses Largeur des mors 100 mm	967724 100