

RIDGID
Peddinghaus**Etau parallèle «Matador» avec base pivotante, Largeur mors: 140 mm****Données de commande**

N° commande	967180 140
GTIN	2050002047556
Classe d'article	93R

Description**Exécution:**

- **Entièrement en acier forgé – incassables.**
- **Ouverture vers l'avant avec filetage trapézoïdal à pas double.**
- **Vis protégée contre la poussière.**
- **Mors de serrage fraisés, à surface trempée.**
- **Guidage réglable trempé.**
- **Vernier pour pré réglage rapide.**
- **Grande face de dressage trempée pour travaux de pliage et dégauchissage.**

Avec base pivotante; orientable à 360° et verrouillable dans n'importe quelle position grâce à un mécanisme de serrage.

Livraison:

Matériel de fixation pour montage sur le plan de travail inclus.

Accessoire(s):

Mors supplémentaires 967210; 967215; 967220; 967225, **à partir de la réf. 120 mm.**

Capacité de serrage: 200 mm

Profondeur de serrage: 95 mm

Mors de serrage pour tubes avec Ø ext.: 1/8 – 5 pouce

Description technique

Sens d'ouverture	ouverture vers l'avant
Matière	Acier forgé
Capacité de serrage	200 mm
Profondeur de serrage	95 mm
Mors de serrage pour tubes avec Ø ext.	1/8 – 5 pouce
Largeur mors	140 mm
Série	Matador Multiplus
Type de produit	Étau parallèle

Accessoires

Base pivotante seule Pour étaux réf. 140-180	967200 140-180
Mors pour tubes (unité) pour «Matador» Largeur mors 140 mm	967210 140
Paire de mors en acier, lisses, pour «Matador» Largeur mors 140 mm	967215 140
Paire de mors en plastique, lisses, pour «Matador» Largeur mors 140 mm	967220 140
Paire de mors prismatiques pour «Matador» Largeur mors 140 mm	967225 140
Paire de mors d'étau magnétiques alu. / revêtement fibres, lisses Largeur des mors 140 mm	967724 140
Paire de mors d'étau magnétiques aluminium, prisme Largeur des mors 140 mm	967723 140
Paire de mors d'étau magnétiques aluminium, profilé Largeur des mors 140 mm	967722 140
Paire de mors d'étau en alliage léger avec ressorts de préhension Largeur des mors 140 mm	967711 140
Support pour étaux	967330
Support pour étaux, bambou Taille 300X250	967328 300X250