

**Etau parallèle avec étrier de serrage, Largeur mors: 100mm****Données de commande**

N° commande	967270 100
GTIN	4045197612724
Classe d'article	92H

**Description****Exécution:**

**Entièrement en acier forgé – incassables.**

**Ouverture vers l'avant.** Mors de serrage fraisés, à surface trempée. Grande profondeur de serrage. Vis puissante à filetage trapézoïdal.

Vis et glissières de guidage protégées contre la poussière.

Guidage réglable; large face de dressage trempée.

**Utilisation:**

Pour serrage sur tables de travail.

**Livraison:**

Matériel de fixation inclus pour montage sur établi.

**Accessoire(s):**

Mors de serrage pour tubes 967285.

**Description technique**

Poids	6,5 kg
Matière	Acier forgé
Sens d'ouverture	ouverture vers l'avant
Plage de serrage	18 - 75 mm

Capacité de serrage	125 mm
Mors de serrage 967285 pour tubes avec Ø ext.	3/8 – 2.1/2 pouce
Largeur mors	100 mm
Type de produit	Étau parallèle

## Accessoires

Paire de mors d'étau en alliage léger avec ressorts de préhension Largeur des mors 100 mm	967711 100
Paire de mors d'étau magnétiques polyuréthane, prisme Largeur des mors 100 mm	967729 100
Support pour étaux, bambou Taille 300X250	967328 300X250
Paire de mors d'étau magnétiques polyuréthane, striés Largeur des mors 100 mm	967728 100
Paire de mors d'étau magnétiques alu. / revêtement fibres, lisses Largeur des mors 100 mm	967724 100
Paire de mors d'étau magnétiques aluminium, prisme Largeur des mors 100 mm	967723 100
Support pour étaux	967330
Paire de mors d'étau magnétiques caoutchouc, lisses Largeur des mors 100 mm	967727 100
Paire de mors d'étau magnétiques aluminium, profilé Largeur des mors 100 mm	967722 100
Paire mors de serrage pour tubes Pour étaux réf. 100	967285 100
Etrier de serrage, seul Pour étaux réf. 100	967290 100
Paire de mors d'étau magnétiques feutre, lisses Largeur des mors 100 mm	967726 100
Paire de mors d'étau magnétiques aluminium, lisses, standard Largeur des mors 100 mm	967721 100