

**Garant**
**Mandrin pour fraises à queue fileté, SA 40, Filetage M × longueur L1:  
M10X181**

**Données de commande**

N° commande	301313 M10X181
GTIN	4045197980687
Classe d'article	31A

**Description**
**Exécution:**
**Exécution anti-vibratoire.**
**Utilisation:**

Pour fraises à queue fileté.

**Accessoire(s):**

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage pour tirette (AB) 308820 – 308835.

Vibration: amorti

Longueur de col cote A: 200 mm

 Ø alésage D<sub>1</sub>: 10,5 mm

 Ø D<sub>2</sub>: 18 mm

Ø ext. D: 35 mm

 Long. utile L<sub>1</sub>: 181 mm

 L<sub>2</sub>: 7 mm

**Description technique**

Filetage M	M10×181
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Long. utile L <sub>1</sub>	181 mm
Ø alésage D <sub>1</sub>	10,5 mm
Ø ext. D	35 mm
L <sub>2</sub>	7 mm

Longueur de col cote A	200 mm
Support	SA 40
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25 000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	UGV
Vibration	amorti
Type de produit	Mandrins pour fraises à queue filetée