

Garant**Mandrin pour fraises à queue fileté, SA 40, Filetage M × longueur L1:
M12X181****Données de commande**

N° commande	301313 M12X181
GTIN	4045197980694
Classe d'article	31A

Description**Exécution:****Exécution anti-vibratoire.****Utilisation:**

Pour fraises à queue fileté.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage pour tirette (AB) 308820 – 308835.

Vibration: amorti

Longueur de col cote A: 200 mm

Ø alésage D₁: 12,5 mmØ D₂: 21 mm

Ø ext. D: 38 mm

Long. utile L₁: 181 mmL₂: 7,5 mm**Description technique**

Ø alésage D ₁	12,5 mm
Long. utile L ₁	181 mm
L ₂	7,5 mm
Ø D ₂	21 mm
Filetage M	M12×181
Ø ext. D	38 mm

Longueur de col cote A	200 mm
Support	SA 40
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25 000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	UGV
Vibration	amorti
Type de produit	Mandrins pour fraises à queue filetée