

**Etau parallèle avec étrier de serrage, Largeur mors: 125mm****Données de commande**

N° commande	967270 125
GTIN	4045197612731
Classe d'article	92H

Description**Exécution:**

Entièrement en acier forgé – incassables.

Ouverture vers l'avant. Mors de serrage fraisés, à surface trempée. Grande profondeur de serrage. Vis puissante à filetage trapézoïdal.

Vis et glissières de guidage protégées contre la poussière.

Guidage réglable; large face de dressage trempée.

Utilisation:

Pour serrage sur tables de travail.

Livraison:

Matériel de fixation inclus pour montage sur établi.

Accessoire(s):

Mors de serrage pour tubes 967285.

Description technique

Matière	Acier forgé
Sens d'ouverture	ouverture vers l'avant
Poids	10,5 kg
Plage de serrage	18 - 75 mm

Capacité de serrage	150 mm
Mors de serrage 967285 pour tubes avec Ø ext.	3/8 – 3 pouce
Largeur mors	125 mm
Type de produit	Étau parallèle

Accessoires

Jeux de mors d'étau magnétiques Largeur des mors 125 mm	967702 125
Support pour étaux	967330
Paire de mors d'étau magnétiques aluminium, lisses, standard Largeur des mors 125 mm	967721 125
Etrier de serrage, seul Pour étaux réf. 125	967290 125
Paire de mors d'étau magnétiques polyuréthane, prisme Largeur des mors 125 mm	967729 125
Paire de mors d'étau en alliage léger avec ressorts de préhension Largeur des mors 125 mm	967711 125
Paire de mors d'étau magnétiques aluminium, profilé Largeur des mors 125 mm	967722 125
Paire de mors d'étau magnétiques alu. / revêtement fibres, lisses Largeur des mors 125 mm	967724 125
Paire mors de serrage pour tubes Pour étaux réf. 125	967285 125
Paire de mors d'étau magnétiques feutre, lisses Largeur des mors 125 mm	967726 125
Support pour étaux, bambou Taille 300X250	967328 300X250
Paire de mors d'étau magnétiques aluminium, prisme Largeur des mors 125 mm	967723 125
Paire de mors d'étau magnétiques polyuréthane, striés Largeur des mors 125 mm	967728 125
Paire de mors d'étau magnétiques caoutchouc, lisses Largeur des mors 125 mm	967727 125