

Cadre Type S610-M18, Profondeur 800 mm, Hauteur: 3500 mm



Données de commande

N° commande	991320 3500
GTIN	4058255036738
Classe d'article	96P

Description

Exécution:

Profilés de cadre avec renfort d'ossature. Les plaques d'assise massives transmettent la charge au sol. Fournis avec 4 tirants d'ancrage et 2 cales de 2 mm par cadre.

Description:**Dimensions de montage:****Longueur totale du rayonnage:**

Pour cadres-supports S610-M18: longueur nominale + nombre de supports x 86 mm.

Adapté(s) pour :

Rayonnages à palettes à partir de l'année de construction 08/2018.

Coloris:

Similaire à RAL 5017 bleu signalisation, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

La charge admissible requise de la travée détermine le type de cadre. A cet égard, se reporter au tableau des charges.

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Profondeur: 800 mm

Description technique

Hauteur	3500 mm
Type de profilé de cadre	S610-M18
Profondeur	800 mm
Attribut des noms de produit	Profondeur 800 mm
Type de produit	Pièces pour rayonnages à palettes