

## Cadre Type S610-M18, Profondeur 800 mm, Hauteur: 5000 mm



### Données de commande

N° commande	991320 5000
GTIN	4058255036769
Classe d'article	96P

### Description

**Exécution:**

Profilés de cadre avec renfort d'ossature. Les plaques d'assise massives transmettent la charge au sol. Fournis avec 4 tirants d'ancrage et 2 cales de 2 mm par cadre.

**Description:****Dimensions de montage:****Longueur totale du rayonnage:**

Pour cadres-supports S610-M18: longueur nominale + nombre de supports x 86 mm.

**Adapté(s) pour :**

Rayonnages à palettes à partir de l'année de construction 08/2018.

**Coloris:**

Similaire à RAL 5017 bleu signalisation, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

La charge admissible requise de la travée détermine le type de cadre. A cet égard, se reporter au tableau des charges.

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Profondeur: 800 mm

### Description technique

Type de profilé de cadre	S610-M18
Hauteur	5000 mm
Profondeur	800 mm
Attribut des noms de produit	Profondeur 800 mm
Type de produit	Pièces pour rayonnages à palettes