

Cadre Type S610-M18, Profondeur 1100 mm, Hauteur: 3000 mm



Données de commande

N° commande	991321 3000
GTIN	4058255037049
Classe d'article	96P

Description

Exécution:

Profilés de cadre avec renfort d'ossature. Les plaques d'assise massives transmettent la charge au sol. Fournis avec 4 tirants d'ancrage et 2 cales de 2 mm par cadre.

Description:**Dimensions de montage:****Longueur totale du rayonnage:**

Pour cadres-supports S610-M18: longueur nominale + nombre de supports x 86 mm.

Adapté(s) pour :

Rayonnages à palettes à partir de l'année de construction 08/2018.

Coloris:

Similaire à RAL 5017 bleu signalisation, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

La charge admissible requise de la travée détermine le type de cadre. A cet égard, se reporter au tableau des charges.

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Profondeur: 1100 mm

Description technique

Type de profilé de cadre	S610-M18
Profondeur	1100 mm
Hauteur	3000 mm
Domaine d'utilisation	Rayonnages à palettes
Attribut des noms de produit	Profondeur 1100 mm
Type de produit	Supports de rayonnages

Accessoires

Tirant d'ancrage pour cadre de casier à palettes	991470
Cale pour cadre de casier à palettes Jeu de 3 pièces	991480