

**Cadre Type S610-M18, Profondeur 1100 mm, Hauteur: 3500 mm****Données de commande**

N° commande	991321 3500
GTIN	4058255037056
Classe d'article	96P

**Description****Exécution:**

Profilés de cadre avec renfort d'ossature. Les plaques d'assise massives transmettent la charge au sol. Fournis avec 4 tirants d'ancrage et 2 cales de 2 mm par cadre.

**Description:****Dimensions de montage:****Longueur totale du rayonnage:**

Pour cadres-supports S610-M18: longueur nominale + nombre de supports x 86 mm.

**Adapté(s) pour :**

Rayonnages à palettes à partir de l'année de construction 08/2018.

**Coloris:**

Similaire à RAL 5017 bleu signalisation, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

La charge admissible requise de la travée détermine le type de cadre. A cet égard, se reporter au tableau des charges.

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Profondeur: 1100 mm

**Description technique**

Profondeur	1100 mm
Type de profilé de cadre	S610-M18
Hauteur	3500 mm
Attribut des noms de produit	Profondeur 1100 mm
Type de produit	Pièces pour rayonnages à palettes