

Paire de lisses EGN Duo 150×50×1,5, Longueur lisse: 3600mm



Données de commande

N° commande	991364 3600
GTIN	
Classe d'article	96P

Description

Exécution:

Profilés formés à froid avec agrafes soudées. Chaque agrafe possède jusqu'à 5 solides crochets, pour une répartition optimale de la charge sur les supports des casiers à palettes.

Adapté(s) pour:

Rayonnages à palettes à partir de l'année de construction 08/2018 jusqu'au 05/2022.

Livraison:

2 montants à accrocher dans des cadres-supports, avec chacun 2 tiges de sécurité.

Coloris:

Similaires orangé pur RAL 2004, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Autres lisses de 2700 mm de long, voir codes art. 991337, 991341, 991345 dans le catalogue principal, volume 3.

Pour les rayonnages jusqu'à l'année de construction 05/2022, les lisses ne peuvent être utilisées qu'en remplacement en cas d'endommagement. En cas de modification du rayonnage, par ex. montage de niveaux supplémentaires, un nouveau calcul doit être effectué suivant DIN 15512:2020.

Description technique

Longueur lisse	3600 mm
Charge admissible par paire de lisses	3322 kg
Domaine d'utilisation	Rayonnages
Hauteur lisse	150 mm
Type de produit	Lisse / Traverse

