

**Plaquette à profil partiel 60° intérieur, droite, HBX820, Pas: 0,5-3mm****Données de commande**

N° commande	270798 0,5-3
GTIN	4045197982551
Classe d'article	22B

Description technique

Type d'outils	HM
Pas de filetage maximal	3 mm
Pas de filetage	0,5 mm
Type d'utilisation	droite
Utilisation à l'intérieur/extérieur	intérieur
Profil de plaquette	Profil partiel
Nuance	HBX820
Classe de tolérance	DIN 13 6H
Type de filetage	MF
Type de filetage	M
Angle de flanc	60 degré
Epaisseur	3,6 mm

Format plaquette L	16 mm
Type de produit	Plaquettes pour filetage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	adaptée	220 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	150 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	130 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	130 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	110 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	85 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	75 m/min	P
Acier < 55 HRC	moyennement adaptée	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	85 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	85 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée	40 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	110 m/min	K
CuZn	moyennement adaptée	130 m/min	N
Continue	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		