

HOLEX**Etau parallèle avec mors interchangeables, Largeur mors: 160mm****Données de commande**

N° commande	967430 160
GTIN	4045197694416
Classe d'article	92H

Description**Exécution:****Tout acier – incassables.****Ouverture vers l'avant.** Avec mors de serrage forgé pour tubes, sous les mors normaux.

Vis à filetage trapézoïdal, recouverte et protégée contre la poussière.

Guidage prismatique double avec possibilité de réglage.

Avec face de dressage pour petites travaux de pliage et de forgeage.

Avec mors de serrage striés, trempés (interchangeables).

Livraison:

Matériel de fixation inclus pour montage sur établi.

Remarque(s):

Dispositif de déplacement vertical correspondant, voir code art. 967540.

Description technique

Matière	Acier forgé
Poids	27 kg
Capacité de serrage	210 mm
Profondeur de serrage	100 mm
Sens d'ouverture	ouverture vers l'avant
Mors de serrage pour tubes avec Ø ext.	25 - 100 mm
Largeur mors	160 mm

Mors interchangeables	oui
Type de produit	Étau parallèle

Accessoires

Paire de mors de rechange avec vis pour 967430 Largeur mors 160 mm	967440 160
Paire de mors d'étau magnétiquesaluminium, profilé Largeur des mors 160 mm	967722 160
Paire de mors d'étau magnétiquesalu. / revêtement fibres, lisses Largeur des mors 160 mm	967724 160
Support pour étaux	967330
Support pour étaux, bambou Taille 300X250	967328 300X250
Paire de mors d'étau en alliage léger avec ressorts de préhension Largeur des mors 160 mm	967711 160
Paire de mors d'étau magnétiquesaluminium, prisme Largeur des mors 160 mm	967723 160
Dispositif de déplacement vertical pour étaux 967350 / 7360 / 7420 / 7430 Pour étaux réf. 160/180	967540 160/180