

BROCKHAUS | HEUER

Etau parallèle «Heuer-Front» avec base pivotante, Largeur mors: 160mm**Données de commande**

N° commande	967370 160
GTIN	2050002047747
Classe d'article	93Q

Description**Exécution:****Entièrement en acier forgé – incassables.**

Ouverture vers l'avant. Avec mors de serrage forgé pour tubes, sous les mors normaux. Vis à fonctionnement souple avec **filetage trapézoïdal à pas double** pour ouverture et fermeture rapides des mors. Clé à vis galvanisées avec bagues de sécurité rivetées en acier. Vis et glissières de guidage protégées contre la poussière. Glissière prismatique réglable des deux côtés. Avec face de dressage renforcée pour travaux de pliage et de forgeage.

Mors de serrage striés, à surface soigneusement trempée, non interchangeables.

Base pivotante orientable progressivement à 360° et verrouillable dans n'importe quelle position.

Livraison:

Vis de fixation incluses pour montage sur le plan de travail.

Coloris:

Bleu effet martelé, **revêtement par poudre.**

Description technique

Sens d'ouverture	ouverture vers l'avant
Matière	Acier forgé
Largeur mors	160 mm
Série	Heuer Front

Mors interchangeables	non
Type de produit	Étau parallèle

Accessoires

Support pour étaux	967330
Paire de mors d'étau magnétiquesalu. / revêtement fibres, lisses Largeur des mors 160 mm	967724 160
Paire de mors d'étau magnétiquesaluminium, prisme Largeur des mors 160 mm	967723 160
Paire de mors d'étau magnétiquesaluminium, profilé Largeur des mors 160 mm	967722 160
Support pour étaux, bambou Taille 300X250	967328 300X250
Paire de mors d'étau en alliage léger avec ressorts de préhension Largeur des mors 160 mm	967711 160