

**Barre d'alésage, droite, Ø queue / dim. plaquette: 25/16mm****Données de commande**

N° commande	272185 25/16
GTIN	4045197983206
Classe d'article	22B

Description**Exécution:**

Avec angle d'inclinaison fixe 1,5°.

Description technique

Ø pré-perçage min. D_{min}	30 mm
Longueur totale L	200 mm
Arrosage interne	non
Déport L_3	16,3 mm
Taille plaquette	16 mm
Jeu de pièces de rechange	279981 2
Ø queue D_s	25 mm
Type d'utilisation	droite
Type de produit	Barre d'alésage