

**Etau parallèle, Largeur mors: 140mm****Données de commande**

N° commande	967420 140
GTIN	4045197694379
Classe d'article	92H

**Description****Exécution:****Tout acier – incassable. Ouverture vers l'avant.**

Avec mors de serrage forgé pour tubes, sous les mors normaux.

Vis à filetage trapézoïdal, recouverte et protégée contre la poussière. Guidage prismatique double avec possibilité de réglage.

Avec face de dressage pour petits travaux de pliage et de forgeage.

Avec mors de serrage striés, trempés (non interchangeables).

**Livraison:**

Matériel de fixation inclus pour montage sur établi.

**Remarque(s):**

Dispositif de déplacement vertical correspondant, voir code art. 967540.

**Description technique**

Poids	16 kg
Capacité de serrage	180 mm
Matière	Acier forgé
Profondeur de serrage	90 mm
Sens d'ouverture	ouverture vers l'avant

Mors de serrage pour tubes avec Ø ext.	20 - 80 mm
Largeur mors	140 mm
Mors interchangeables	non
Type de produit	Étau parallèle

## Accessoires

Support pour étaux	967330
Dispositif de déplacement vertical pour étaux 967350 / 7360 / 7420 / 7430 Pour étaux réf. 140	967540 140
Paire de mors d'étau magnétiquesaluminium, profilé Largeur des mors 140 mm	967722 140
Paire de mors d'étau en alliage léger avec ressorts de préhension Largeur des mors 140 mm	967711 140
Paire de mors d'étau magnétiquesalu. / revêtement fibres, lisses Largeur des mors 140 mm	967724 140
Paire de mors d'étau magnétiquesaluminium, prisme Largeur des mors 140 mm	967723 140
Support pour étaux, bambou Taille 300X250	967328 300X250