

Garant**Lame de tronçonnage eco renforcé, droite, Hauteur lame h5 / largeur gorge w: 32/3Lmm****Données de commande**

N° commande	273864 32/3L
GTIN	4045197983558
Classe d'article	21W

Description**Exécution:**

Avec arrosage eco directement sur l'arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

Adapté(s) pour:

Porte-lames 273893; 273894; 274095; 274097 ou porte-lames VDI 319133.

Attention:

Clé de montage 27 9920 à commander séparément.

Remarque(s):

De par sa conception, non compatible avec les porte-outils EWS 319148 et 319149.

Description technique

Hauteur h ₁	25 mm
Largeur de gorge w	3 mm
Pour Ø pièce max.	90 mm
Série	Eco
Hauteur de lame h ₅	32 mm
Longueur totale L	122 mm
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui
Rainurage axial possible	non

Type de produit

Lame de rainurage / tronçonnage