

**Garant****Lame de rainurage eco renforcé, Gauche, Hauteur lame h5 / largeur gorge w: 32/3Lmm****Données de commande**

N° commande	273865 32/3L
GTIN	4045197983572
Classe d'article	21W

**Description****Exécution:**

Avec arrosage eco directement sur l'arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

**Adapté(s) pour:**

Porte-lames 273893; 273894; 274095; 274097 ou porte-lames VDI 319132.

**Attention:**

Clé de montage 27 9920 à commander séparément.

**Remarque(s):**

De par sa conception, non compatible avec les porte-outils EWS 319148 et 319149.

Clé de montage 279920 à commander séparément. A partir d'une profondeur de gorge de 19,5 mm, la deuxième arête de coupe entre en contact avec la pièce à usiner, ce qui peut entraîner des stries. Utiliser au besoin les plaquettes de tronçonnage à une arête 273656 – 273670.

**Description technique**

Hauteur de lame h <sub>5</sub>	32 mm
Série	Eco
Pour Ø pièce max.	90 mm
Hauteur h <sub>1</sub>	25 mm
Largeur de gorge w	3 mm
Longueur totale L	122 mm
Type d'utilisation	Gauche

Arrosage interne	oui
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Lame de rainurage / tronçonnage