

HOLEX**Etau parallèle avec mors interchangeables, Largeur mors: 120mm****Données de commande**

N° commande	967430 120
GTIN	4045197694393
Classe d'article	92H

Description**Exécution:****Tout acier – incassables.****Ouverture vers l'avant.** Avec mors de serrage forgé pour tubes, sous les mors normaux.

Vis à filetage trapézoïdal, recouverte et protégée contre la poussière.

Guidage prismatique double avec possibilité de réglage.

Avec face de dressage pour petites travaux de pliage et de forgeage.

Avec mors de serrage striés, trempés (interchangeables).

Livraison:

Matériel de fixation inclus pour montage sur établi.

Remarque(s):

Dispositif de déplacement vertical correspondant, voir code art. 967540.

Description technique

Sens d'ouverture	ouverture vers l'avant
Matière	Acier forgé
Poids	9 kg
Profondeur de serrage	65 mm
Capacité de serrage	120 mm
Mors de serrage pour tubes avec Ø ext.	20 - 55 mm
Largeur mors	120 mm

Mors interchangeables	oui
Type de produit	Étau parallèle

Accessoires

Support pour étaux	967330
Paire de mors de rechange avec vis pour 967430 Largeur mors 120 mm	967440 120
Paire de mors d'étau magnétiquesaluminium, prisme Largeur des mors 120 mm	967723 120
Paire de mors d'étau en alliage léger avec ressorts de préhension Largeur des mors 120 mm	967711 120
Paire de mors d'étau magnétiquesalu. / revêtement fibres, lisses Largeur des mors 120 mm	967724 120
Dispositif de déplacement vertical pour étaux 967350 / 7360 / 7420 / 7430 Pour étaux réf. 120	967540 120
Support pour étaux, bambou Taille 300X250	967328 300X250
Paire de mors d'étau magnétiquesaluminium, profilé Largeur des mors 120 mm	967722 120