

**Etau parallèle, Largeur mors: 140mm****Données de commande**

N° commande	967310 140
GTIN	4045197694348
Classe d'article	92H

Description**Exécution:**

Entièrement en acier forgé – incassables.

Ouverture vers l'avant, avec mors de serrage pour tubes soudés.

Mors de serrage fraisés, à surface trempée. Grande profondeur de serrage. Vis puissante à filetage trapézoïdal. Vis et glissières de guidage protégées contre la poussière. Guidage réglable; large surface de dressage trempée.

Livraison:

Matériel de fixation inclus pour montage sur établi.

Remarque(s):

Base pivotante adaptée 967280 réf. 150.

Description technique

Sens d'ouverture	ouverture vers l'avant
Poids	18 kg
Capacité de serrage	200 mm
Profondeur de serrage	100 mm
Matière	Acier forgé
Mors de serrage pour tubes avec Ø ext.	3/4 – 3.1/2 pouce

Largeur mors	140 mm
Type de produit	Étau parallèle

Accessoires

Paire de mors d'étau magnétiquesaluminium, prisme Largeur des mors 140 mm	967723 140
Paire de mors d'étau magnétiquesalu. / revêtement fibres, lisses Largeur des mors 140 mm	967724 140
Paire de mors d'étau magnétiquesaluminium, profilé Largeur des mors 140 mm	967722 140
Support pour étaux, bambou Taille 300X250	967328 300X250
Paire de mors d'étau en alliage léger avec ressorts de préhension Largeur des mors 140 mm	967711 140
Support pour étaux	967330
Base pivotante seule Pour étaux réf. 150	967280 150