

## Dispositif de serrage universel



### Données de commande

N° commande	967650
GTIN	2050001741554
Classe d'article	97G

### Description

#### Exécution:

La rotule permet de faire pivoter ou d'orienter le dispositif dans la position de travail la plus favorable. **Broche en acier avec filetage extérieur M18×1,5 et filetage intérieur M10** pour accepter des dispositifs de serrage ou de montage de fabrication propre. La rotule peut être bloquée immédiatement dans n'importe quelle position grâce à un levier de serrage rapide. Avec platine pour visser sur le plan de travail. Alliage léger; verni à effet martelé.

#### Adapté(s) pour :

Etaux à rotule 967590, 967600, 967610.

Plage de rotation de la rotule: 360 degré

Plage de basculement de la rotule: 90 degré

Boulon de fixation filetage extérieur: M18×1,5

Boulon de fixation filetage intérieur: M10

Poids: 0,9 kg

### Description technique

Boulon de fixation filetage intérieur	M10
Plage de basculement de la rotule	90 degré

Poids	0,9 kg
Plage de rotation de la rotule	360 degré
Boulon de fixation filetage extérieur	M18×1,5
Type de produit	Dispositif de serrage