

Etau à rotule avec étrier de serrage, Largeur mors: 75mm



Données de commande

N° commande	967590 75
GTIN	2050001741561
Classe d'article	97G

Description

Exécution:

Grâce à la rotule, la partie supérieure peut être orientée dans la position de travail la plus favorable et fixée à l'aide du levier de serrage. Il est en outre possible d'orienter l'étau progressivement de 6° à 360°; il peut donc être utilisé dans tous les sens. Etau et étrier de serrage ou plaque de vissage en alliage léger, verni à effet martelé. Vis filetée en acier recouverte, mors s'ouvrant vers l'avant. Avec mors en acier interchangeables.

Description technique

Plage de basculement de la rotule	90 degré
Plage de rotation de la rotule	360 degré
Profondeur de serrage	50 mm
Capacité de serrage	110 mm
Largeur mors	75 mm
Plage de serrage	0 - 80 mm
Mors interchangeables	oui

Avec étrier de serrage	oui
Type de produit	Étau parallèle

Accessoires

Paire de mors de rechange en plastique Largeur mors 75 mm	967620 75
Dispositif de serrage universel	967650