

Garant**Dispositif de déplacement vertical pour étau 967100 / 7110, Pour étaux réf.: 120****Données de commande**

N° commande	967520 120
GTIN	4045197694478
Classe d'article	91J

Description**Exécution:**

Construction en acier / **pièce matricée** robuste et très résistante. Très faibles vibrations et guidage précis grâce aux composants usinés CNC. Serrage très puissant grâce au dispositif de serrage spécial. Un ressort à gaz comprimé intégré garantit un équilibrage du poids lors du réglage en hauteur de l'étau. Blocage dans n'importe quelle position au moyen d'un **levier de serrage de sécurité**.

Avantage(s):

L'étau peut pivoter à 360° en association avec le dispositif de déplacement vertical **sans base pivotante supplémentaire** pour amener une pièce dans la position de travail la plus favorable. L'écart de sécurité requis par la norme DIN 31001, partie 1 (25 mm) est ainsi respecté pour tous les mouvements d'oscillation et de déplacement en hauteur.

Utilisation:

Pour adapter au centimètre près l'étau à la hauteur de travail idéale (particulièrement important pour les ateliers d'apprentissage et de formation).

Adapté(s) pour :

Etaux parallèles **GARANT 967100; 967110**.

Livraison:

Vis de fixation incluses pour montage sur établi.

Coloris:

Gris argenté.

Plage de réglage en hauteur: 242 mm

Réglable sur une table d'établi: 93 - 335 mm

Poids: 10,7 kg

Description technique

Pour étaux réf.	120
Réglable sur une table d'établi	93 - 335 mm
Plage de réglage en hauteur	242 mm
Poids	10,7 kg
Type de produit	Dispositifs de déplacement vertical