

Etau à rotule avec bloc de serrage et étrier de serrage, Largeur mors: 50mm**Données de commande**

N° commande	967610 50
GTIN	2050001741387
Classe d'article	97G

Description**Exécution:**

Grâce à la rotule, la partie supérieure peut être orientée dans la position de travail la plus favorable et fixée à l'aide du levier de serrage. Il est en outre possible d'orienter l'étau progressivement de 6° à 360°; il peut donc être utilisé dans tous les sens. Etau et étrier de serrage ou plaque de vissage en alliage léger, verni à effet martelé. Vis filetée en acier recouverte, mors s'ouvrant vers l'avant.

Avec mors monobloc en aluminium pour serrer les formes de pièces les plus diverses.

Description technique

Capacité de serrage	75 mm
Profondeur de serrage	35 mm
Plage de basculement de la rotule	90 degré
Plage de rotation de la rotule	360 degré
Largeur mors	50 mm
Plage de serrage	0 - 80 mm

Mors interchangeables	oui
Avec bloc de serrage	oui
Avec étrier de serrage	oui
Type de produit	Étau parallèle

Accessoires

Paire de blocs de serrage de rechange en aluminium Largeur mors 50 mm	967630 50
Dispositif de serrage universel	967650
Paire de blocs de serrage de rechange en plastique Largeur mors 50 mm	967635 50