


Garant**Porte-outils avec logements d'outils, Largeur 452 mm, Pour queues d'outils: HSK40****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 970125 HSK40 |
| GTIN | 4045197489913 |
| Classe d'article | 91L |

Description**Exécution:**

En tôle d'acier avec logements d'outils GARANT en plastique. Montage possible suivant **inclinaison de 0° / 20° / 45°**.

Adapté(s) pour:**Largeur 452 mm:**

Chariots de transport 970011; 970016 chacun dans la réf. 452/A; chariots de transport CNC 970041; 970046 chacun dans la réf. 452; présentoirs 970505 réf. 0.

Largeur 627 mm:

Chariots de transport 970011; 970016 chacun dans la réf. 627/A; 627/B; chariots de transport CNC 970041; 970046 chacun dans la réf. 627.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Les logements VDI 20 conviennent également pour les poinçons Trumpf.

Description technique

| | |
|------------------------|--------|
| Dim. latérale de cadre | 37 mm |
| Profondeur | 150 mm |
| Entre axe (A) | 56 mm |

| | |
|------------------------------|---|
| Nombre de logements d'outils | 17 |
| Pour queues d'outils | HSK 40 |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Attribut des noms de produit | Largeur 452 mm |
| Type de produit | Dispositif porte outils Wera 2go 1 |