

**Garant****Porte-outils avec logements d'outils, Largeur 452 mm, Pour queues d'outils: HSK50****Données de commande**

N° commande	970125 HSK50
GTIN	4045197489920
Classe d'article	91L

**Description****Exécution:**

En tôle d'acier avec logements d'outils GARANT en plastique. Montage possible suivant **inclinaison de 0° / 20° / 45°**.

**Adapté(s) pour:****Largeur 452 mm:**

Chariots de transport 970011; 970016 chacun dans la réf. 452/A; chariots de transport CNC 970041; 970046 chacun dans la réf. 452; présentoirs 970505 réf. 0.

**Largeur 627 mm:**

Chariots de transport 970011; 970016 chacun dans la réf. 627/A; 627/B; chariots de transport CNC 970041; 970046 chacun dans la réf. 627.

**Coloris:**

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

**Remarque(s):**

Les logements VDI 20 conviennent également pour les poinçons Trumpf.

**Description technique**

Nombre de logements d'outils	9
Profondeur	150 mm
Dim. latérale de cadre	37 mm

Entre axe (A)	76 mm
Pour queues d'outils	HSK 50
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	Largeur 452 mm
Type de produit	Dispositif porte outils Wera 2go 1