


Garant
Porte-outils pour panneau perforé, Pour queues d'outils: HSK63

Données de commande

N° commande	970670 HSK63
GTIN	4045197519023
Classe d'article	91L

Description
REMARQUE : Possibilité de choisir la couleur
Exécution:

En tôle d'acier avec logements d'outils GARANT en plastique.

Adapté(s) pour :

Pour fixation sur panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hauteur: 125 mm

Largeur: 475 mm

Profondeur: 200 mm

Nombre de logements d'outils: 9

Entre axe (A): 76 mm

Description technique

Pour queues d'outils	HSK 63
Hauteur	125 mm
Nombre de logements d'outils	9
Profondeur	200 mm
Entre axe (A)	76 mm

Largeur	475 mm
Domaine d'utilisation	Rayonnages CNC
Epaisseur du matériau	1,5 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Dispositif porte outils Wera 2go 1

Accessoires

Insert en plastique Type HSK63	947390 HSK63
--------------------------------	--------------