

Garant**Porte-outils pour panneau perforé, Pour queues d'outils: SK40****Données de commande**

N° commande	970670 SK40
GTIN	4045197518927
Classe d'article	91L

Description**REMARQUE : Possibilité de choisir la couleur****Exécution:**

En tôle d'acier avec logements d'outils GARANT en plastique.

Adapté(s) pour :

Pour fixation sur panneaux perforés \square 9x9 mm au pas de 37 mm.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hauteur: 125 mm

Largeur: 475 mm

Profondeur: 200 mm

Nombre de logements d'outils: 9

Entre axe (A): 85 mm

Description technique

Pour queues d'outils	SA 40
Profondeur	200 mm
Entre axe (A)	85 mm
Hauteur	125 mm
Nombre de logements d'outils	9

Largeur	475 mm
Domaine d'utilisation	Rayonnages CNC
Epaisseur du matériau	1,5 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Dispositif porte outils Wera 2go 1

Accessoires

Insert en plastique Type SK40	947390 SK40
-------------------------------	-------------