


**Garant**
**Porte-outils pour panneau perforé, Pour queues d'outils: HSK80**

**Données de commande**

N° commande	970670 HSK80
GTIN	4045197519030
Classe d'article	91L

**Description**
**REMARQUE : Possibilité de choisir la couleur**
**Exécution:**

En tôle d'acier avec logements d'outils GARANT en plastique.

**Adapté(s) pour :**

Pour fixation sur panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

**Coloris:**

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hauteur: 125 mm

Largeur: 475 mm

Profondeur: 200 mm

Nombre de logements d'outils: 4

Entre axe (A): 108 mm

**Description technique**

Pour queues d'outils	HSK 80
Nombre de logements d'outils	4
Hauteur	125 mm
Largeur	475 mm
Entre axe (A)	108 mm

Profondeur	200 mm
Domaine d'utilisation	Rayonnages CNC
Epaisseur du matériau	1,5 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Dispositif porte outils Wera 2go 1

---

## Accessoires

Insert en plastique Type HSK80	947390 HSK80
--------------------------------	--------------