

Ansell**Paire de gants HyFlex® 11-518, Taille des gants: 11****Données de commande**

N° commande	094478 11
GTIN	10076490478589
Classe d'article	04P

Description**Exécution:**

HyFlex® 11-518. Gants souples, fins et **légers** (14g seulement) offrant une **grande liberté de mouvement aux doigts**, pour une réduction de la fatigue musculaire manuelle sur le long terme. Avec **technologie de tricot à jauge 18** et fibre technologique Dyneema® Diamond. Conviennent notamment à la manipulation et à l'assemblage de pièces très petites et tranchantes.

Exécution - Descriptif:

Gants anti-coupures revêtus de PU présentant une **dextérité élevée**, idéals pour les pièces coupantes.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Sans DMF	non
----------	-----

Respirabilité	Bon
Matériau revêtement	PU
EN 388 Résistance à l'abrasion	3
EN 388 Résistance à la coupure par lame	3
Sensibilité	Excellent
Ajustement	Excellent
Préhension à l'humidité	Bon
Préhension à l'huile	Bon
Taille des gants	11
Protection contre la chaleur	Non disponible
EN 388 Résistance à la déchirure	3
Sans silicone	non
Série	HyFlex®
Catégorie de protection	Catégorie II
Type de gants	Gants multi-usages
Contenu	12
Propriété des gants	Hypoallergénique
Tricot technologique	18G
EN 388	3X31B
Matériau support	Nylon; Dyneema®
Revêtement	PU
Matière	PU
Variante de revêtement	Paume
Applications	Précision
Couleur	Bleu
Poids	14 g
Longueur	210 mm
Utilisation	réutilisable
Classe de protection anti-coupure	B

Type de produit

Gants anti-coupures