


Garant**Porte-outils pour panneau perforé, Pour queues d'outils: HSK100****Données de commande**

N° commande	970670 HSK100
GTIN	4045197519047
Classe d'article	91L

Description**Exécution:**

En tôle d'acier avec logements d'outils GARANT en plastique.

Adapté(s) pour :

Pour fixation sur panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hauteur: 125 mm

Largeur: 475 mm

Profondeur: 200 mm

Nombre de logements d'outils: 4

Entre axe (A): 111 mm

Description technique

Nombre de logements d'outils	4
Largeur	475 mm
Pour queues d'outils	HSK 100
Entre axe (A)	111 mm
Hauteur	125 mm
Profondeur	200 mm

Epaisseur du matériau	1,5 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Porte-outils pour rayonnages CNC

Accessoires

Insert en plastique Type HSK100	947390 HSK100
---------------------------------	---------------