



Paire de gants 6705, Taille des gants: 9



Données de commande

N° commande	094530 9
GTIN	4059904096639
Classe d'article	09H

Description

Exécution:

6705. Revêtement PU pour une grande respirabilité et liberté de mouvement lors du travail dans des environnements humides mais non huileux. EN 407 XIXXXX. Ces gants résistent à une chaleur de contact de 100° pendant 13s.

Exécution - Descriptif:

Gants anti-coupures (classe 5) présentant un **excellent rapport qualité/prix**.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Taille des gants	9
EN 388 Résistance à la coupure par lame	5
Sensibilité	Bon

Sans silicone	oui
Ajustement	Bon
Matériau revêtement	PU
Préhension à l'humidité	Moyen
Préhension à l'huile	Moyen
EN 388 Résistance à la perforation	2
EN 388 Résistance à l'abrasion	4
Respirabilité	Bon
Sans DMF	non
Protection contre la chaleur	Bon
EN 388 Résistance à la déchirure	4
Type de gants	Gants multi-usages
Catégorie de protection	Catégorie II
Contenu	10
Tricot technologique	13G
EN 388	4442C
EN 407	X1XXXX
Matériau support	Taeki
Revêtement	PU
Variante de revêtement	Paume
Applications	Polyvalents
Couleur	noir / gris
Norme	EN 407
Poids	31,8 g
Utilisation	réutilisable
Classe de protection anti-coupure	C
Type de produit	Gants anti-coupures

