

Rayonnage à tablettes inclinées d'appoint, Largeur 1000 mm, Profondeur: 600mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 990602 600 |
| GTIN | 4004514249227 |
| Classe d'article | 96P |

Description

Exécution:

Rayonnage à tablettes inclinées/Kanban utilisable des deux côtés, idéal pour les entrepôts "First-in-First-out", car les marchandises stockées peuvent glisser sur les tablettes galvanisées lisses.

Cadre profilé en T et tablette galvanisée. Disponible avec une **charge maximale par casier de 150 kg par tablette inclinée**. Etagères réglables au pas de 25 mm. Montage rapide par simple emboîtement. Utilisable des deux côtés. **Charge par travée: 1300 kg.**

Dimensions de montage rayonnage d'appoint: 1006 mm.

Les guides de séparation horizontaux peuvent être réglés au pas de 50 mm. La barre longitudinale avant est surélevée de 15 mm et empêche ainsi toute chute d'objets.

Description:

Dimensions de montage:

Rayonnage de base: longueur nominale + 60mm

Rayonnage d'appoint: longueur nominale + 6 mm

Profondeur totale du cadre: profondeur nominale + 36 mm

Utilisation:

Rangement de récipients en plastique, bacs de rangement ouverts, cartons, etc.

Livraison:

7 tablettes inclinées avec 5 guides de séparation chacune, 2 barres longitudinales, 2 guides latéraux et 1 tablette de couverture droite, avec pieds de fixation.

Remarque(s):

- **Fixations au sol et murales non fournies.**
- **Ancrage au sol adapté 990854.**
- **Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.**

Description technique

| | |
|--|----------------------------------|
| Hauteur | 2000 mm |
| Dim. montage rayonnage d'appoint, largeur | 1006 mm |
| Nombre de tablettes | 7 |
| Montage par le client | oui |
| Profondeur | 636 mm |
| Largeur | 1006 mm |
| Profondeur du rayonnage | 600 mm |
| Largeur rayonnage | 1000 mm |
| Hauteur de rayonnage | 2000 mm |
| Charge maximale | 1300 kg |
| Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 150 kg |
| Epaisseur de la tablette | 25 mm |
| Réglage en hauteur au pas | 25 mm |
| Type de montage | Rayonnage emboîtable |
| Matière | galvanisé |
| Attribut des noms de produit | Largeur 1000 mm |
| Type de produit | Rayonnages à tablettes inclinées |

Accessoires

| | |
|--|------------|
| Tablette inclinée, galvanisée, largeur casier 1000 mm Profondeur 600 mm | 990610 600 |
| Pied de fixation | 990852 |