

**TMSERROR, Ø disque: 115mm**

Données de commande

N° commande	GG5675 115
GTIN	4045197575142
Classe d'article	GGN

Description

Exécution:

Disque de nettoyage grossier avec plateau en fibre de verre pour fixation directe sur meuleuse d'angle. Type de nylon dur avec structure ouverte pour utilisation universelle (**comme 566750**).
comme 566750.

Utilisation:

Avec **plateau en fibre de verre pour fixation directe** sur meuleuse d'angle.

Pour le dérouillage, le dévernissage, le nettoyage de cordons de soudure et l'élimination des saletés en surface.

Contenu:

20 disques / paquet.

Remarque(s):

Disques de nettoyage grossier pour meuleuses droites, voir code art. 556270 et suivants.

Vente uniquement sous forme de jeu en paquet, pas de vente à l'unité! Informations de commande: 1 jeu = 1 paquet.

Description technique

Degré de finesse	très grossier
Vitesse de rotation recommandée	5000 - 7000 min ⁻¹

Ø disque	115 mm
Ø alésage	22,23 mm
Degré de dureté	dur
Vitesse de rotation max.	11000 min ⁻¹
Contenu	20
Abréviation de l'abrasif	SiC
Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Forme	plat
Vitesse de rotation maximale	60 m/s
Type de produit	Non-tissé pour nettoyage brut

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		

Accessoires

Disque de nettoyage grossier (SiC) Ø disque 115 mm

566750 115