

**Paire de gants Waredex Work® 550, Taille des gants: 10****Données de commande**

N° commande	094545 10
GTIN	4008198755005
Classe d'article	04Q

Description**Exécution:**

Waredex Work® 500. Bonne prise lors de la manipulation d'objets huileux ou mouillés grâce à un revêtement de polyuréthane à finition rugueuse. Confort élevé grâce à un bon ajustement et à une grande sensibilité. Très grande résistance à la coupure en combinaison avec des propriétés de barrière mécanique.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Protection contre la chaleur	Non disponible
Préhension à l'humidité	Moyen
Préhension à l'huile	Moyen
Référence fabricant	Waredex Work 550

EN 388 Résistance à la coupure par lame	5
Matériau revêtement	PU
Sans DMF	oui
EN 388 Résistance à la déchirure	4
Sans silicone	oui
Ajustement	Excellent
EN 388 Résistance à l'abrasion	4
Sensibilité	Bon
Taille des gants	10
Respirabilité	Excellent
Type de gants	Gants anti-coupures
Catégorie de protection	Catégorie II
Contenu	16
Propriété des gants	Certification pour le contact alimentaire
Tricot technologique	13G
Propriété électrostatique	0,2 seconde. Conformément à la dissipation de charges électrostatiques suivant EN 61340-5-1
EN 388	4541X
Matériau support	HPPE, verre
Revêtement	PU
Variante de revêtement	Paume
Applications	Polyvalents
Couleur	gris / beige
Poids	75 g
Longueur	255 - 265 mm
Utilisation	réutilisable
Classe de protection anti-coupure	C
Type de produit	Gants anti-coupures

