

uvex**Paire de gants uvex C300 foam, Taille des gants: 9**

Données de commande

N° commande	094480 9
GTIN	4048612021835
Classe d'article	04W

Description

Exécution:

uvex série 300. Les gants légers et innovants intégrant la technologie Bamboo TwinFlex® offrent une bonne protection contre les coupures, présentent une grande résistance à l'abrasion et procurent une sensation agréable. Le procédé uvex climazone assure une grande flexibilité et un confort optimal de qualité parallèlement à une bonne sensibilité. Öko-Tex® Standard 100 et sans silicone. Absorbent la transpiration.

C300 foam. Avec enduction en mousse Softgrip pour une bonne prise dans les environnements de travail humides.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Sans silicone	oui
EN 388 Résistance à la perforation	2

Préhension à l'huile	Moyen
Matériau revêtement	PU
EN 388 Résistance à la déchirure	4
Respirabilité	Bon
Sensibilité	Excellent
Sans DMF	oui
Protection contre la chaleur	Non disponible
Préhension à l'humidité	Moyen
Taille des gants	9
Ajustement	Excellent
EN 388 Résistance à la coupure par lame	3
EN 388 Résistance à l'abrasion	4
Série	uvex C300
Catégorie de protection	Catégorie II
Type de gants	Gants multi-usages
Propriété des gants	Sans silicone
Norme pour les vêtements	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	3X42C
Matériau support	Polyamide, HPPE, verre, bambou, viscose
Revêtement	Nitril
Variante de revêtement	Paume
Applications	Polyvalents
Couleur	noir
Poids	14,9 g
Utilisation	réutilisable
Classe de protection anti-coupure	C
Type de produit	Gants anti-coupures

