

## Rayonnage grande portée de base, Profondeur: 400 mm, Hauteur / Largeur de tablette: 2500/1500mm



### Données de commande

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| N° commande      | 990740 2500/1500 |
| GTIN             | 4004514200969    |
| Classe d'article | 96P              |

### Description

#### Exécution:

Cadre profilé en T galvanisé. Avec tablettes en panneaux de particules de 19 mm. Etagères réglables au pas de 25 mm. Assemblage aisé des traverses, permettant un montage rapide.

**Charge maximale par niveau :** 400 kg. **Charge par travée :** 1200 kg (hauteur 2000 mm), 1600 kg (hauteur 2500 mm), 2000 kg (hauteur 3000 mm).

#### Description:

#### Dimensions de montage:

**Rayonnage de base:** longueur nominale + 60 mm

**Rayonnage d'appoint:** longueur nominale + 6 mm

**Profondeur totale du cadre:** profondeur nominale + 37 mm

**Hauteur des montants:** 65 mm

#### Remarque(s):

- **Suivant la largeur de casier, les tablettes sont utilisées de manière segmentée. Segments: 750 mm et 1000 mm.**
- **Fixations au sol et murales non fournies. Fixation au sol adaptée 990854.**
- **Les rayonnages grande portée WS 2000 sont compatibles avec les rayonnages à tablettes 990500 – 990554, qui peuvent accueillir d'autres composants et dimensions. Contactez-nous pour connaître les autres possibilités.**

- **La longueur de flambement libre (K) ne peut pas dépasser 600 mm. La valeur de cette tablette doit être déduite de la charge admissible par travée.**
- **Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.**

## Description technique

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Montage par le client   | oui                      |
| Largeur tablette  | 1500 mm                  |
| Montage de rayonnages   | Rayonnage de base        |
| Profondeur tablette   | 400 mm                   |
| Matériau étagère  | Panneau de particules    |
| Nombre d'étagères   | 4                        |
| Largeur   | 1560 mm                  |
| Dim. montage rayonnage de base, largeur   | 1560 mm                  |
| Hauteur   | 2500 mm                  |
| Profondeur  | 437 mm                   |
| Profondeur du rayonnage   | 400 mm                   |
| Largeur rayonnage   | 1500 mm                  |
| Hauteur de rayonnage  | 2500 mm                  |
| Charge par casier   | 400 kg                   |
| Charge maximale   | 1600 kg                  |
| Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) | 400 kg                   |
| Epaisseur plan de travail   | 19 mm                    |
| Hauteur lisse   | 65 mm                    |
| Réglage en hauteur au pas   | 25 mm                    |
| Type de montage   | Rayonnage emboîtable     |
| Matière   | galvanisé                |
| Attribut des noms de produit  | Profondeur: 400 mm       |
| Type de produit   | Rayonnages grande portée |

---

## Accessoires

Etagère en panneau de particules Profondeur 400 mm

990810 400