

**uvex****Paire de gants uvex C300 foam, Taille des gants: 10**

## Données de commande

N° commande	094480 10
GTIN	4048612021842
Classe d'article	04W

## Description

**Exécution:**

**uvex série 300.** Les gants légers et innovants intégrant la technologie Bamboo TwinFlex® offrent une bonne protection contre les coupures, présentent une grande résistance à l'abrasion et procurent une sensation agréable. Le procédé uvex climazone assure une grande flexibilité et un confort optimal de qualité parallèlement à une bonne sensibilité. Öko-Tex® Standard 100 et sans silicone. Absorbent la transpiration.

C300 foam. Avec enduction en mousse Softgrip pour une bonne prise dans les environnements de travail humides.

**Norme:**

EN 388; EN ISO 21420

**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

## Description technique

Protection contre la chaleur	Non disponible
Sans silicone	oui

EN 388 Résistance à la déchirure	4
Matériau revêtement	PU
Préhension à l'humidité	Moyen
EN 388 Résistance à la perforation	2
EN 388 Résistance à la coupure par lame	3
Préhension à l'huile	Moyen
EN 388 Résistance à l'abrasion	4
Taille des gants	10
Respirabilité	Bon
Sans DMF	oui
Sensibilité	Excellent
Ajustement	Excellent
Série	uvex C300
Type de gants	Gants multi-usages
Catégorie de protection	Catégorie II
Propriété des gants	Sans silicone
Norme pour les vêtements	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	3X42C
Matériau support	Polyamide, HPPE, verre, bambou, viscose
Revêtement	Nitril
Variante de revêtement	Paume
Applications	Polyvalents
Couleur	noir
Poids	14,9 g
Utilisation	réutilisable
Classe de protection anti-coupure	C
Type de produit	Gants anti-coupures

