



## Armoire de sécurité Q-Classic modèle 30, Largeur: 1200mm



### Données de commande

N° commande	981035 1200
GTIN	4054923086739
Classe d'article	96G

### Description

#### Exécution:

Corps d'armoire en panneaux spéciaux résistants au feu, avec revêtement en mélamine, façade de porte intégrée en tôle d'acier.

- **Logement de tablettes au pas de 32 mm.**
- **Bac de rétention au sol (suivant StawaR).**
- **Avec raccord d'air sortant (NW 75).**
- **Verrouillable à l'aide d'un demi-cylindre profilé, intégrable dans une serrure de maison.**  
**Pas compatible avec le système de fermeture Hoffmann.**

Avec socle gerbable. 2 portes

#### Utilisation:

Stockage de produits dangereux en quantités minimales dans des locaux de travail.

#### Norme:

DIN EN 14470-1, Typgeprüft (Brandkammergetestet), **30 Minuten feuerbeständig (nach Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).**

#### Livraison:

Armoire avec 3 tablettes, une plaque en tôle perforée et un bac de rétention au sol, revêtement en plastique, 1 carnet de service.

#### Coloris:

Corps d'armoire en gris anthracite RAL 7016. Portes en **bleu signal RAL 5005.**

**Remarque(s):**

Les armoires de sécurité doivent faire l'objet, à intervalles réguliers (tous les ans), d'un entretien approprié et d'une vérification de leur bon fonctionnement par une personne compétente.

**Description technique**

Largeur	1164 mm
Largeur utile	1050 mm
Profondeur	620 mm
Charge admissible des tablettes	75 kg
Volume bac de rétention au sol	33 l
Hauteur utile	1626 mm
Poids	274 kg
Hauteur	1947 mm
Nombre de caillebotis	1
Profondeur utile	519 mm
Nombre de bacs de rétention au sol	1
Nombre de tablettes	3
Réglage en hauteur au pas	32 mm
Couleurs disponibles	Corps RAL 7016, façades RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
Résistance au feu	30 min
Type de produit	Armoires de sécurité