

**Bac de rangement ouvert, Galvanisée, Type: 2****Données de commande**

N° commande	963342 2
GTIN	4052939473826
Classe d'article	96H

Description**Exécution:**

En tôle d'acier pour charges mécaniques élevées, avec une grande capacité d'empilage. Stabilité élevée grâce au rebord de gerbage enroulé.

Galvanisé à chaud. **DIN EN ISO 1461.**

Hauteur: 200 mm

Largeur: 322 mm

Profondeur: 515 mm

Largeur, intérieur: 298 mm

Profondeur int.: 450 mm

Couleur: galvanisé

Description technique

Préparé pour regard comme séparateur d'objets en vrac	non
Type	2
Possibilité de marquage	via étiquette clipsable
Préparé pour couvercle	oui
Préparé pour code EAN au verso	non
empilable	oui
Largeur	322 mm

Hauteur	200 mm
Préparé pour regard	oui
Profondeur	515 mm
Blocage dans les tiroirs	non
Couleur	galvanisé
Matière	Tôle d'acier
Largeur, intérieur	298 mm
Profondeur int.	450 mm
Référence fabricant	Série 14/7
Attribut des noms de produit	Galvanisée
Couleur	galvanisé
Type de produit	Bacs de rangement ouverts

Accessoires

Couvercle galvanisé Pour type de bacs de rangement ouverts 2	963346 2
Fenêtre transparente, rabattable Pour type de bacs de rangement ouverts 2	963345 2