




Caisson de filtration à recyclage d'air pour armoires de sécurité



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 981100 |
| GTIN | 4250101104541 |
| Classe d'article | 96G |

Description

Exécution:

Système complet avec moteur d'évacuation d'air, filtre à charbon actif spécial, surveillance du filtre et de l'évacuation d'air. Caisson en tôle d'acier.

Avantage(s):

- **Pas de conduites d'évacuation d'air coûteuses nécessaires.**
- **Montage simple et sûr.**
- **Pas de zone explosible autour de l'armoire.**
- **Grande flexibilité lors du choix du lieu d'installation.**
- **Protection personnelle active grâce à l'absorption sûre de vapeurs nocives avec rétention dans le filtre du système. Saturation du filtre > 99,999 %.**
- **Niveau de bruit à peine 39 dB (A).**

Utilisation:

Pour une ventilation technique sûre des armoires de sécurité dans des locaux de travail conformément aux dispositions de TRGS 510 annexe 3.

Filtre uniquement destiné aux vapeurs de solvant (hydrocarbures), ne peut pas être utilisé pour les substances corrosives et agressives, telles que les acides citriques.

Adapté(s) pour :

Armoires de sécurité 981015; 981025; 981035.

Coloris:

Boîtier **revêtu par poudre.**

Remarque(s):

- **Changement de filtre avec élimination du filtre contaminé par des techniciens SAV d'asecos (pour une charge polluante normale) recommandé tous les ans.**

Hauteur: 210 mm
Largeur: 305 mm
Profondeur: 555 mm

Description technique

| | |
|-----------------------|---|
| Hauteur | 210 mm |
| Profondeur | 555 mm |
| Largeur | 305 mm |
| Type de fiche, entrée | F |
| Tension nominale | 250 V |
| Type de produit | Caisson de filtration à recyclage d'air |