

 SCHAFFER

## Bac de rangement ouvert, Galvanisée, Type: 1



### Données de commande

N° commande	963342 1
GTIN	4052939472461
Classe d'article	96H

### Description

#### Exécution:

En tôle d'acier pour charges mécaniques élevées, avec une grande capacité d'empilage. Stabilité élevée grâce au rebord de gerbage enroulé.

Galvanisé à chaud. **DIN EN ISO 1461.**

Hauteur: 295 mm

Largeur: 480 mm

Profondeur: 720 mm

Largeur, intérieur: 448 mm

Profondeur int.: 630 mm

Couleur: galvanisé

### Description technique

Hauteur	295 mm
Préparé pour code EAN au verso	non
Blocage dans les tiroirs	non
empilable	oui
Préparé pour regard	oui
Préparé pour regard comme séparateur d'objets en vrac	non
Largeur	480 mm

Profondeur	720 mm
Préparé pour couvercle	oui
Possibilité de marquage	via étiquette clipsable
Type	1
Couleur	galvanisé
Matière	Tôle d'acier
Largeur, intérieur	448 mm
Profondeur int.	630 mm
Référence fabricant	Série 14/7
Attribut des noms de produit	Galvanisée
Couleur	galvanisé
Type de produit	Bacs de rangement ouverts