

Bac de rétention pour fûts de 60 l galvanisé avec caillebotis, Nombre de fût×volume de fût (l): 2X60



Données de commande

N° commande	981210 2X60
GTIN	4052462036123
Classe d'article	96U

Description

Exécution:

En tôle d'acier de 3 mm. Garde au sol : 100 mm. Avec caillebotis galvanisé.
Galvanisé à chaud suivant EN ISO 1461.

Utilisation:

Pour un stockage en toute sécurité et le soutirage de fûts de 60 l et de petits récipients. **Pour liquides inflammables** des catégories SGH 1 – 3 ainsi que pour les **liquides présentant un danger pour le milieu aquatique** des catégories SGH 1 – 4.

Norme:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Remarque(s):

Support pour fûts de 60 l, voir 981490.

Description technique

Poids	37 kg
Nombre de fûts	2
Volume de récupération	61 l
Largeur	800 mm

Capacité	60 l
Capacité de stockage fûts de 60 litres	2
Profondeur	500 mm
Hauteur	290 mm
Charge de surface	1000 kg/m ²
Epaisseur du matériau	3 mm
Matière	galvanisé
Stockage	Stockage de substances inflammables autorisé
Stockage	Stockage de substances nuisibles pour l'environnement
Stockage	Stockage de substances irritantes interdit
Stockage	Stockage classe de danger pour l'eau 1-3
Type de produit	Bacs de rétention