



Armoire de sécurité S-Classic modèle 90, Largeur: 1200mm



Données de commande

N° commande	981025 1200
GTIN	2050001771957
Classe d'article	96G

Description

Exécution:

Corps d'armoire en tôle d'acier avec système de blocage de porte intégré, corps intérieur avec surface résistant aux produits chimiques.

- **Logement de tablettes au pas de 32 mm.**
- **Bac de rétention au sol (suivant StawaR).**
- **Avec raccord d'air sortant (NW 75).**
- **Avec système de blocage de porte.**
- **Verrouillable à l'aide d'un demi-cylindre profilé, intégrable dans une serrure de maison. Pas compatible avec le système de fermeture Hoffmann.**
- **Avec 4 éléments d'ajustement pour compenser de légères inégalités du sol.**

2 portes

Utilisation:

Stockage conforme de produits dangereux inflammables dans des locaux de travail.

Norme:

DIN EN 14470-1, Typgeprüft (Brandkammergetestet), **90 Minuten feuerbeständig (nach höchster Brandschutzstufe der TRGS 510 Anlage 3).**

Livraison:

Armoire avec 3 tablettes, une plaque en tôle perforée et un bac de rétention au sol, revêtement en plastique, 1 carnet de service.

Coloris:

Corps d'armoire et portes en gris clair RAL7035 **ou** jaune de sécurité RAL1004, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Les armoires de sécurité doivent faire l'objet, à intervalles réguliers (tous les ans), d'un entretien approprié et d'une vérification de leur bon fonctionnement par une personne compétente.

Description technique

Largeur	1196 mm
Hauteur utile	1742 mm
Nombre de bacs de rétention au sol	1
Nombre de tablettes	3
Hauteur	1968 mm
Nombre de caillebotis	1
Largeur utile	1050 mm
Poids	453 kg
Profondeur utile	524 mm
Charge admissible des tablettes	75 kg
Volume bac de rétention au sol	33 l
Profondeur	616 mm
Réglage en hauteur au pas	32 mm
Résistance au feu	90 min
Type de produit	Armoires de sécurité