

 SCHAFFER

## Bac de rangement ouvert, Galvanisée, Type: 4



### Données de commande

N° commande	963342 4
GTIN	4052939477886
Classe d'article	96H

### Description

#### Exécution:

En tôle d'acier pour charges mécaniques élevées, avec une grande capacité d'empilage. Stabilité élevée grâce au rebord de gerbage enroulé.

Galvanisé à chaud. **DIN EN ISO 1461.**

Hauteur: 128 mm

Largeur: 150 mm

Profondeur: 235 mm

Largeur, intérieur: 138 mm

Profondeur int.: 200 mm

Couleur: galvanisé

### Description technique

Préparé pour couvercle	oui
Préparé pour code EAN au verso	non
Blocage dans les tiroirs	non
Possibilité de marquage	via étiquette clipsable
Profondeur	235 mm
empilable	oui

Largeur	150 mm
Hauteur	128 mm
Type	4
Préparé pour regard comme séparateur d'objets en vrac	non
Préparé pour regard	oui
Couleur	galvanisé
Matière	Tôle d'acier
Largeur, intérieur	138 mm
Profondeur int.	200 mm
Référence fabricant	Série 14/7
Attribut des noms de produit	Galvanisée
Couleur	galvanisé
Type de produit	Bacs de rangement ouverts