

## Rayonnage grande portée de base, Profondeur: 800 mm, Hauteur / Largeur de tablette: 2000/1500mm



### Données de commande

N° commande	990770 2000/1500
GTIN	4004514200358
Classe d'article	96P

### Description

#### Exécution:

Cadre profilé en T galvanisé. Avec tablettes en panneaux de particules de 19 mm. Etagères réglables au pas de 25 mm. Assemblage aisé des traverses, permettant un montage rapide.

**Charge maximale par niveau :** 400 kg. **Charge par travée :** 1200 kg (hauteur 2000 mm), 1600 kg (hauteur 2500 mm), 2000 kg (hauteur 3000 mm).

#### Description:

#### Dimensions de montage:

**Rayonnage de base:** longueur nominale + 60 mm

**Rayonnage d'appoint:** longueur nominale + 6 mm

**Profondeur totale du cadre:** profondeur nominale + 37 mm

**Hauteur des montants:** 65 mm

#### Remarque(s):

- **Suivant la largeur de casier, les tablettes sont utilisées de manière segmentée. Segments: 750 mm et 1000 mm.**
- **Fixations au sol et murales non fournies. Fixation au sol adaptée 990854.**
- **Les rayonnages grande portée WS 2000 sont compatibles avec les rayonnages à tablettes 990500 – 990554, qui peuvent accueillir d'autres composants et dimensions. Contactez-nous pour connaître les autres possibilités.**

- **La longueur de flambement libre (K) ne peut pas dépasser 600 mm. La valeur de cette tablette doit être déduite de la charge admissible par travée.**
- **Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.**

## Description technique

Profondeur tablette	800 mm
Largeur	1560 mm
Hauteur	2000 mm
Montage par le client	oui
Dim. montage rayonnage de base, largeur	1560 mm
Montage de rayonnages	Rayonnage de base
Nombre d'étagères	3
Matériau étagère	Panneau de particules
Largeur tablette	1500 mm
Profondeur	837 mm
Profondeur du rayonnage	800 mm
Largeur rayonnage	1500 mm
Hauteur de rayonnage	2000 mm
Charge par casier	400 kg
Charge maximale	1200 kg
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	400 kg
Epaisseur plan de travail	19 mm
Hauteur lisse	65 mm
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Type de montage	Rayonnage emboîtable
Matière	galvanisé
Attribut des noms de produit	Profondeur: 800 mm
Type de produit	Rayonnages grande portée

---

## Accessoires

Etagère en panneau de particules Profondeur 800 mm

990810 800