



Bac de transport empilable verni, Type: 2



Données de commande

N° commande	963385 2
GTIN	4052939882369
Classe d'article	96H

Description

Exécution:

En tôle d'acier pour charges lourdes.
Grande capacité de gerbage.
Stabilité élevée grâce au rebord de gerbage enroulé.
Verni gris-bleu.
Hauteur: 200 mm
Largeur: 321 mm
Profondeur: 479 mm
Dim. nom. largeur: 300 mm
Dim. nom. profondeur: 450 mm

Description technique

Matière	Tôle d'acier
Rebord de gerbage enroulé 4 côtés	oui
Type	2
Type de poignée	Poignée abattante
Profondeur	479 mm
Largeur	321 mm

Charge admissible	120 kg
Couleur	verni gris-bleu
Hauteur	200 mm
Charge de gerbage	1200 kg
Volume	24,9 l
Dim. nom. largeur	300 mm
Dim. nom. profondeur	450 mm
Référence fabricant	Série 14/6
Type de produit	Bac de transport empilable