



## Bac de transport empilable galvanisé, Type: 4



### Données de commande

N° commande	963386 4
GTIN	4052939617251
Classe d'article	96H

### Description

#### Exécution:

En tôle d'acier pour charges lourdes.  
Grande capacité de gerbage.  
Stabilité élevée grâce au rebord de gerbage enroulé.  
Galvanisé à chaud. **DIN EN ISO 1461.**  
Hauteur: 130 mm  
Largeur: 150 mm  
Profondeur: 212 mm  
Dim. nom. largeur: 140 mm  
Dim. nom. profondeur: 200 mm

### Description technique

Couleur	galvanisé à chaud
Volume	3,2 l
Largeur	150 mm
Matière	Tôle d'acier
Charge admissible	8 kg

Type	4
Rebord de gerbage enroulé 4 côtés	oui
Charge de gerbage	120 kg
Profondeur	212 mm
Hauteur	130 mm
Dim. nom. largeur	140 mm
Dim. nom. profondeur	200 mm
Référence fabricant	Série 14/6
Type de produit	Bac de transport empilable