

Rayonnage grande portée d'appoint, Profondeur: 800 mm, Hauteur / Largeur de tablette: 2000/2000mm



Données de commande

| | |
|------------------|------------------|
| N° commande | 990775 2000/2000 |
| GTIN | 4004514200556 |
| Classe d'article | 96P |

Description

Exécution:

Cadre profilé en T galvanisé. Avec tablettes en panneaux de particules de 19 mm. Etagères réglables au pas de 25 mm. Assemblage aisé des traverses, permettant un montage rapide.

Charge maximale par niveau : 400 kg. **Charge par travée :** 1200 kg (hauteur 2000 mm), 1600 kg (hauteur 2500 mm), 2000 kg (hauteur 3000 mm).

Description:

Dimensions de montage:

Rayonnage de base: longueur nominale + 60 mm

Rayonnage d'appoint: longueur nominale + 6 mm

Profondeur totale du cadre: profondeur nominale + 37 mm

Hauteur des montants: 65 mm

Remarque(s):

- **Suivant la largeur de casier, les tablettes sont utilisées de manière segmentée. Segments: 750 mm et 1000 mm.**
- **Fixations au sol et murales non fournies. Fixation au sol adaptée 990854.**
- **Les rayonnages grande portée WS 2000 sont compatibles avec les rayonnages à tablettes 990500 – 990554, qui peuvent accueillir d'autres composants et dimensions. Contactez-nous pour connaître les autres possibilités.**

- **La longueur de flambement libre (K) ne peut pas dépasser 600 mm. La valeur de cette tablette doit être déduite de la charge admissible par travée.**
- **Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.**

Description technique

| | |
|---|--------------------------|
| Profondeur tablette | 800 mm |
| Nombre d'étagères | 3 |
| Dim. montage rayonnage d'appoint, largeur | 2006 mm |
| Largeur | 2006 mm |
| Matériau étagère | Panneau de particules |
| Montage de rayonnages | Rayonnage d'appoint |
| Hauteur | 2000 mm |
| Largeur tablette | 2000 mm |
| Montage par le client | oui |
| Profondeur | 837 mm |
| Profondeur du rayonnage | 800 mm |
| Largeur rayonnage | 2000 mm |
| Hauteur de rayonnage | 2000 mm |
| Charge par casier | 400 kg |
| Charge maximale | 1200 kg |
| Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) | 400 kg |
| Epaisseur plan de travail | 19 mm |
| Hauteur lisse | 65 mm |
| Réglage en hauteur au pas | 25 mm |
| Type de montage | Rayonnage emboîtable |
| Matière | galvanisé |
| Attribut des noms de produit | Profondeur: 800 mm |
| Type de produit | Rayonnages grande portée |

Accessoires

Etagère en panneau de particules Profondeur 800 mm

990815 800